

GORNIŠTVO e TEHNIKA f TRGOVINA

Perfuzorji BRAUN

Osnovne razlike (poleg velikosti in dizajna) perfuzorjev Braun so v pretoku, zmogljivosti baterije, obsegu funkcij.

Nekaj osnovnih razlik lahko najdete v spodnji tabeli, ostale pa iz prospektov, ki jih prilagam:

ARTIKEL	DELOVANJE BATERIJE	PRETOK	TEŽA	MOŽNOST IZRAUNA PRETOKA NA OSNOVI KONC. ZDRAVILA, TEL. TEŽE BOLNIKA,...	UPORABA BRIZGALK
Perfusor Space	8 ur pri pretoku 25ml/h	0,01ml/h – 999,9ml/h	1,4 kg	DA	2, 3, 5, 10, 20, 50, 60 ml
Perfusor FM		0,01ml/h – 200ml/h	3,5 kg	DA	10, 20, 30 ml
Perfusor Compact S	1,5V alkalne bat., ki se jih zamenja	0,01ml/h – 200ml/h	1,5 kg	NE	2, 3, 5, 10, 20, 50, 60 ml



GTT GALAKSIJA d.o.o.